

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



755808 1064 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm

* 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm Dilas 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm (1064nm 1064nm)

.1064nm 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm 3 1064nm 1064nm 40 1064nm *

1064 755808 *nm 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm 1064nm

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch
start button

24℃ 31.3℃



24℃ 31.3℃

* 24℃ 31.3℃

* 24℃ 31.3℃

24℃ 31.3℃ *

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*.3 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1800 1600 1200 1000

*. 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1800 1600 1200 1000

*. 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1800 1600 1200 1000

*. 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1800 1600 1200 1000

*. 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1800 1600 1200 1000

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

이러한 레이저는 피부의 색소 침착을 줄이고, 모발을 파괴하여 탈모를 치료하는 데 사용됩니다. 또한, 피부의 탄력을 높이고, 주름을 개선하는 데도 효과적입니다.

Simple installation and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm 1200W big power

Improved Reach: 360° Rotatable

Easy installation

Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

12 * 20mm / 12 * 35mm 24 * 12 mm / 12 * 36mm 레이저는 피부의 색소 침착을 줄이고, 모발을 파괴하여 탈모를 치료하는 데 사용됩니다. 또한, 피부의 탄력을 높이고, 주름을 개선하는 데도 효과적입니다.

