

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles

C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

كيف تعمل هذه الآلة؟

يعتمد النبضات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة لبناء العضلات ونغمات البطن والذراعين والساقين والأرداف.
بناء العضلات

تحفز الانقباضات الشديدة فوق القصية رد فعل العضلات. تعيد الطاقة بناء الهيكل الداخلي ، مما يؤدي إلى إعادة نمو خلايا العضلات ، وإنشاء سلاسل البروتين والألياف العضلية. يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة كثافة وحجم العضلات.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



يمكن اختيار مجموعة متنوعة من الأنماط والمواصفات




إزالة الدهون

يعمل بناء العضلات على تحسين إفراز الأدرينالين ، مما يجلب تأثيرًا واضحًا يؤدي إلى زيادة الضخامة تحلل الدهون في الخلايا الدهنية. الدورة الدموية لتحسين الأوعية اللمفاوية تحفز الموجات الكهرومغناطيسية الهيموجلوبين ، وتزيد من تدفق الدم والدورة اللمفاوية. الإجراء يزيد من التخلص من الخلايا الدهنية الميتة بشكل طبيعي.

كثافة عالية

يعتمد على الطاقة المغناطيسية عالية الكثافة ، والتي يمكن أن تغطي العضلات الهيكلية الكبيرة لجسم الإنسان ، وهذا TeslaSculpt المستوى المرتفع للطاقة يسمح باستجابة العضلات مع إعادة تشكيل عميقة لبنيتها الداخلية.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



تحفيز أقوى

ملف مزدوج الطبقة يولد تأثيرات كهرومغناطيسية أعمق وأقوى.

تقنية التبريد السائل




بأجهزة تطبيق مبردة بالسائل تسمح بالتشغيل لفترة طويلة دون أي مشكلة ارتفاع درجة الحرارة. 4 أدوات TeslaSculpt تم تجهيز تطبيق للتحفيز المغناطيسي لمعالجة جميع مخاوفك بشكل مستقل أو في وقت واحد.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily



Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ **24!**