



# D10

## Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm  
Suitable for all skin types

# DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty   ■ OEM / ODM Service   ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm



## DIODE LASER hair removal machine D10

\* 12—8 次 照射 後 1 週 間 隔 以 上 照 射 1 次 可 以 永 久 脫 毛。

\* 照 射 時 間 約 每 個 部 位 3 分 鐘 內 可 照 射 50 個 部 位。

\* 3 個 波 長 755 納 米 808 納 米 1064 納 米

# Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



1064nm 808nm 755nm : 1064nm 808nm 755nm

755nm 808nm 1064nm 1064nm 808nm 755nm

808nm 1064nm 808nm 1064nm 808nm 755nm

1064nm 808nm 1064nm 808nm 755nm

# *Working Principle*

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



- 1) .00000 14 000000 00000 0000 0000 :000000 00000
- .00000000 000 0 0000000 000000 00 000000 000000 00000 00000 (2
- 00000 (3 OEM: 00000000 00000 000000 0 00000000 00000000 00000 0000 000000 000000 000000.



# Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



!00000 000000 0000 0 00000000 00 000000  
00000000 000 0000 24!