

# NEW ARRIVALS

## 2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12\*20mm



12\*35mm



\* 1064nm 755nm 808nm 3 waves 1064nm+808nm+755nm, 3 in 1 all skin type can be used Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+  
 1064 755808 \*nm Dilas (Dilas 1064nm 755nm 808nm 3 waves 1064nm+808nm+755nm, 3 in 1 all skin type can be used Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+)

## Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new  
winner  
is born!**

## HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

## One-touch start button

በሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ 24 ሰዓት ውስጥ የሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ ስኬት  $^{\circ}\text{C}$  31.3- በሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ ስኬት የሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ ስኬት

# ULTRA-LOW Temperature -31°C

Ultra low temperature  
protect skin  
not burned by the laser



この装置は、皮膚を保護するための装置です。

\* この装置は、皮膚を保護するための装置です。この装置は、皮膚を保護するための装置です。

\* この装置は、皮膚を保護するための装置です。

この装置は、皮膚を保護するための装置です。この装置は、皮膚を保護するための装置です。\*

# MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12\*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



\*.3 1800 1600 // 1200 / 1000 : 1064

\*. 1800 1600 / 1200 / 1000 : 1064

\*. 36 \* 12 24 \* 12

\*. Dual- TEC 24

\*. 40

## Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm\*20mm / 12mm\*35

4cm<sup>2</sup>

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm  
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm  
Safe for darker skin types

YAG 1064nm  
Perfect solution for darker skin

この装置は、755nm、808nm、1064nmの3つの波長を同時に発射するレーザー脱毛器です。これにより、さまざまな毛色や肌質に効果的に脱毛することが可能です。また、12mm×20mm/12mm×35の小さなヘッドサイズにより、狭い範囲の脱毛にも対応しています。

## Simple installation and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm 1200W big power

Improved Reach: 360° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

この装置は、755nm、808nm、1064nmの3つの波長を同時に発射するレーザー脱毛器です。




The image is a composite showing the results of laser hair removal. The left side shows a woman's chest with dense, dark hair. The right side shows the same area after treatment, with significantly reduced hair. A white text box in the center reads "1 minute and you're done". Below the images, a black banner features a 35mm laser handpiece and the word "FASTER".

1 minute  
and you're done

35mm {

FASTER

12 \* 20mm / 12 \* 35mm 24 \* 12 mm / 12 \* 36mm 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000  
3 - 5 10000 10000 10000 10000 100000000 1000000 1000000 10000 10000 1000000



□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□.

በሕግ የተገለጸው የጥቅም ስልጣን በሕግ 40 መሰረት በሕግ ይገለጻል፡፡

□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□



□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ 3 □□□ □□□□ □□□□□ □□□□.

$$* \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square * \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square * \square\square\square\square * \square\square\square\square\square\square\square\square$$

□□□ □□□□

1064 755808 □□□□ □□□□ □□ □□□□ 14 □□□□□ □□□ □□□□

\* □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

\* □□□□□□ □□□ □□

\* □□□□□ □□□□ □□□□

\* □□□□ □□□□ □□□□

我們是 **OEM / ODM** 工廠，可為客戶提供 **定制** 服務。

○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○ ○○○○!