

 **Smayer**

**A new  
winner  
is born!**



**2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD**

**V28:** 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛机

1) 1064nm 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛机

2) 1064nm 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛机 800/1000/1200/1600 脉冲宽度

3) 40 脉冲宽度 800/1000/1200/1600 脉冲宽度

脉冲宽度 800/1000/1200/1600 脉冲宽度



**weight 450g**  
The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

12\*20mm      12\*35mm      12\*20mm      12\*35mm

808 雙波 雙光纖 雙波長 雙波長 雙波長nm 雙波長 雙波長  
 雙波 雙波長 雙 35 \* 12 / 雙 20 \* 12 雙波長 雙波長 雙波  
 雙波長 雙波長 I-VI 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長

## Laser show Handle laser bar optional

1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm


1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm

1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm      1064nm 808nm 755nm

雙波 雙波 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長 1064 808 755 雙波長 雙波長 3 雙波  
 雙波長 雙波長 雙波長  
 雙波長 雙波長 雙波長 ICE PLUS 雙波長 雙波長 雙波長 雙波長.



# Treatment Comparison



000000 000 000 000000

00000 0000 0 00000 0000 0000 14 .1


000000 00000000 0000000 000000 00 000000 6 0 000000 00 000000 6 0 000000 00000 6 .2

0000 0000 000000 00000 0 00000 0000000 6 .3

0000000 00000 4 OEM 000000 / 00000000 / 00000000 / 0000000) 00000000...

## FREE LOGO SERVICE





# 14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



1. 我们拥有14年的激光美容设备生产经验，产品远销全球102个国家。  
 2. 我们拥有完善的质量管理体系，产品出厂前经过严格检测，确保质量。  
 3. 我们拥有专业的研发团队，可根据客户需求定制产品。

## Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parameters



产品名称 产品名称 V28.0  
 产品规格 规格 16 英寸 12 英寸 10 英寸 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 / 触摸屏  
 尺寸 14 ---- 15.6 4 英寸K 英寸 英寸  
 分辨率 755 分辨率 1064 分辨率 808 分辨率  
 功率 40 瓦 瓦  
 速度 10 ~ 150 瓦 瓦 2 瓦 / 瓦  
 重量 1-10 瓦  
 材料 TEC 材料 材料  
 温度 3500 瓦  
 尺寸 12 \* 20mm / 12 \* 35mm 瓦  
 重量 110 瓦 瓦 50 / 瓦 220 瓦 瓦 60 / 瓦  
 重量 95 瓦  
 重量 105 瓦  
 尺寸 45 \* 52 \* 110 瓦  
 尺寸 56 \* 70.4 \* 125 瓦  
 保修 保修 保修 7-3 : 瓦 瓦  
 保修 保修 保修 : 瓦 瓦 DHL 瓦 TNT 瓦 Fedex 瓦 瓦  
 保修 保修 保修 : 瓦 瓦  
 保修 保修 保修 瓦 瓦 瓦 : 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦  
 保修 瓦 瓦

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month