

يعد التخلص من الشعر غير المرغوب فيه مشكلة قديمة ، حيث تمثل إزالة الشعر على المدى . حل شامل لإزالة الشعر بشكل فعال حقًا ، EXFU الطويل تحديًا كبيرًا. طريقة إزالة الشعر بالليزر



ميزة 1064 755808 آلة إزالة الشعر بالليزر ديود

مكثف ، له تأثير تبريد أفضل ، تأكد من أن الآلة تعمل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة ، حتى في الصيف. TEC الاستخدام (1)

(2) الاستخدام إيطاليا مضخة الضغط العالي المستوردة ، 40,000,000 عمر أطول

(3) 2 مرشحات، فلتر واحد لتليين المياه ، وفلتر واحد منفصل للشوائب.

(4) قوة عالية 3000 واط، طاقة قوية ، الحصول على تأثير جيد لإزالة الشعر



360 degree bidirectional rotation

No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




أحدث مصنع لإزالة الشعر بالليزر ديود بأقل سعر
HD 4K تصميم شاشة

يمكن تدوير الشاشة من أجل تشغيل أكثر ملاءمة
زر البدء بلمسة واحدة



يمكن استخدامه لإزالة الشعر من جميع أجزاء الجسم ، آمن وغير مؤلم ومريح ودائم



Cool glow equivalent



EXFU نوع جديد من آلة إزالة الشعر بالليزر ديود

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



مقبض إزالة الشعر بالليزر دايود 1064 755808

حجم البقعة 12 * 20 مم ، 10 أشرطة 1000 واط.
حجم البقعة 12 * 35 مم ، 12 بار 1200 واط.
حجم البقعة 12 * 35 ملم ، 16 بار 1600 واط.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) إزالة الشعر بالليزر ديود غير مؤلم
- 2) آمن إزالة الشعر بشكل دائم على جميع أنواع البشرة
3. ثلج مجمد تبريد كريستال الياقوت لإزالة الشعر بدون ألم



نظام الشاشة

برنامج آلة الليزر ديود

1. بوصة كبيرة تعمل باللمس ، تصميم أنسنة ، الصمام الثنائي نظام تشغيل الليزر 14.
- 2 - ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة للخيار.
3. اللغة الإنجليزية لغتك الأم.
4. مجاني (خدمة البرنامج (شعار / نظام OEM / ODM).



تكوين المنتج

العنصر	ليزر ديود nm عمودي 1064 755808
نوع الليزر	ليزر ديود ، 12 بار ، 16 بار
قوة كل شريط	100 واط
نظام العرض	بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
الطول الموجي	نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808
حجم البقعة	مم ² / 12 * 36 مم ² 24 * 12
عمر مقبض الليزر	نانومتر: ما لا يقل عن 20,000,000-40,000,000 طلقة 808
طاقة	(جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150
مدة النبض	قابل للتعديل 40 ~ 800ms
تكرار	هرتز 1.0-10
نظام التبريد	هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة	واط / 1200 واط / 1600 واط 1000
قوة الآلة	واط 3500
مصدر كهربائي	فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220

درجة حرارة الكريستال	درجة مئوية 5 ~ -29
درجة حرارة الآلة	درجة مئوية 27
متطلبات الطاقة	هرتز 60 ~ 50 AC220V / 110V

ملف الشركة

ضمان 3 سنوات

خدمات تدريب مجانية عبر الإنترنت ، دعم فني
قوة 1600 واط ، نتيجة إزالة الشعر المرضية











Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co. , Ltd ، هي شركة محترفة للغاية وذات خبرة في تصنيع معدات التجميل في الصين ، ولديها 14 سنة في صناعة التجميل
2. لدينا الإنتاج المهنية بحث وتطوير القسم ، يمكن أن يقدم الدعم الفني 24 ساعة لمدى سنتين

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

يرجى الرجوع إلينا لمزيد من تفاصيل المنتج
24 ساعة عبر الإنترنت