

Picosure Laser

Picosecond Laser



هل انت صالون تجميل؟ موزع؟ أم شركة تجارية؟
هل تحتاج إلى تصنيع المعدات الأصلية أو تصنيع التصميم الشخصي للمنتجات؟
OEM و ODM. يوفر مصنعنا خدمات
امن فضلك أرسل لنا استفسار لمعرفة أحدث الأسعار ، 24 ساعة على الإنترنت

معلومات المنتج

conten †



مميزات تقنية

>>No injury to skin and hair follicle; no risk of scarring.

- >>Instantaneous blasting high laser technology, international standard of production, technical test strictly.
- >>Imported stone Q-switch cassette mechanism, the entire solid laser, without replacing Q-switch.
- >>Painless treatment, little side-effect.
- >>Easy to operate.




تطبيق ليزر بيكو ثانية:

آلة الليزر الثانية بيكو مجهزة بمصدر طاقة عالي ، بقضيب ليزر مزدوج و.1 خفيف ، يقوم بعمل جيد في إزالة التصبغ ، إزالة الوشم ، إزالة الحاجب وتبييض البشرة ، وما إلى ذلك والتأثير أفضل الشائعة. (مع 5 مجسات تمامًا) 3 ثابتة 1064 و 532 و 1320 نانومتر و 755 نانومتر ، yaglaser من آلة 2.مجسات قابلة للتعديل 1064 و 532 نانومتر



Working Principle



مقايض ليزر بيكو ثانية:

>> 755nm: Pico second laser head, for age spot removal, freckle removal, chloasma removal.

>> 1064nm & 532nm for tattoo removal, eyebrow clearance, etc.

>>> New brand guide light arm for tattoo laser removal machine, with a more delicate appearance.



Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



!خدمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة!