




000000 000



000000 000






Laser show Handle laser bar optional



④ 10bar

④ 12bar

④ 16bar



□□□□□□ □□□□


Suits for all skin and hair types



-

1. အထောက်အကူ ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူ ပေးရန် **15** မိနစ် အတွင်း အချိန် .အချိန်အချိန်.
2. အထောက်အကူ ပေးရန် အတွက် အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ပေးရန် .အချိန်အချိန်.
3. အထောက်အကူ ပေးရန် **TEC** အတွက် အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ပေးရန် အထောက်အကူ ပေးရန် .အချိန်အချိန်.

Treatment Comparison



□□□□ OEM

1. □□□□□□ □□□□ □□□□
2. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

customer visit



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service