



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types

DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm



DIODE LASER 1064nm 808nm 755nm **D10**

* 12—8 個處理時間 每 個處理時間 處理時間 處理時間 每 個處理時間 處理時間 處理時間。

* 處理時間 處理時間 處理時間 每 個處理時間 3 個 處理時間 每 個處理時間 50 個 處理時間。

* 3 個處理時間 處理時間 處理時間 處理時間 1 個 3 個 處理時間 755 處理時間 808 處理時間 1064 處理時間

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



1064nm 808nm 755nm : 1064nm 808nm 755nm

755nm 808nm 1064nm 808nm 755nm

808nm 1064nm 808nm 755nm 1064nm

1064nm 808nm 755nm 1064nm 808nm

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) .00000 14 000000 00000 0000 0000 :000000 00000
- 2) .00000000 000 0 0000000 000000 00 000000 000000 00000 00000 :00000000 0000 (2
- 3) OEM: 00000000 00000 0000000 0 00000000 00000000 00000 0000 000000 000000 000000.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



!!!!!!! ??????? ????? ? ??????????? ?? ???????
?????????? ??? ???? 24!