

مزايها


1.3 موجات



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

مقبض

شريط ليزر ذهبي مستورد ، لقطات تصل إلى 40 مليون *
حجم البقعة 12 * wer * 10 بار 1000 واط، 12 بار 1200 واط و 16 بار 1600 واط ص عالية خيارات
* 20 مم ، 15 * 25 مم ، 12 * 38 مم للخيار
* 450 جرام مقبض و وزن خفيف، معالجة الشرائح السريعة المجانية
* مع ضوء المؤشر ، لإظهار حالة العمل (على الجهاز والمقبض) ، استخدام بأمان


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



الاستخدام الآمن على جميع أنواع البشرة

ل البشرة الفاتحة Alex 755nm


سرعة ديود 808 نانومتر ل الجلد الأصفر

ل بشرة داكنة 1064nm نبضة طويلة

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







برنامج الآلة

1. بوصة شاشة كبيرة ، لمسة سريعة 12.4
2. ذكر وأثنى ، 6 أجزاء من الجسم ، 6 أنواع للبشرة إعداد البرامج الذكية
3. 6 خيارات لغة ، لديك اللغة الأم يمكن إضافته
4. مجاني (خدمة البرنامج (شعار / نظام OEM

شأ
ر
م
م
ص
ط
ا
ن
ن
ر
ر
و
و
لا
ي
ا
ن
ر
م
م
ح
ن
د
ة
ا
ل
م
ر
ي
ك
ي
ق
م
س
ن
و
ر
ر
ة
،
8
ر
ر
،
10
ر
ر
،
1
2
ر
ر
،
1
6
ر
ر

