

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛仪

1) 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛仪

2) 1064nm 810nm 755nm 三合一 激光脱毛仪 800/1000/1200/1600 脉冲宽度

3) 40 脉冲宽度 800/1000/1200/1600 脉冲宽度




□□□□ 24 □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Treatment Comparison



1. 14 日間の脱毛効果を確認

14 日間の脱毛効果を確認

2. 6 日間の脱毛効果を確認

3. 6 日間の脱毛効果を確認

4. OEM 脱毛 / 脱毛 / 脱毛 / 脱毛 (脱毛効果...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



1. 我们拥有14年的工厂经验，2年的保修期，60000+客户，102个国家。
 2. 我们拥有14年的工厂经验，2年的保修期，60000+客户，102个国家。
 3. 我们拥有14年的工厂经验，2年的保修期，60000+客户，102个国家。

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parameters



产品名称 产品名称 V28.0
 产品规格 规格 16 英寸 12 英寸 10 英寸 触摸屏 触摸屏 触摸屏 触摸屏 / 触摸屏
 颜色 颜色 14 ---- 15.6 4 英寸K 英寸 英寸
 分辨率 分辨率 755 英寸英寸 1064 英寸英寸 808 英寸英寸
 功率 功率 40 英寸 英寸
 重量 重量 10 ~ 150 英寸英寸 英寸 2 英寸 / 英寸
 尺寸 尺寸 1-10 英寸英寸
 材质 材质 英寸英寸 TEC 英寸英寸 英寸英寸
 温度 温度 3500 英寸英寸
 接口 接口 12 * 20mm / 12 * 35mm 英寸英寸英寸英寸
 接口 接口 110 英寸英寸英寸英寸 英寸英寸 50 / 英寸英寸 220 英寸英寸 英寸英寸 60 / 英寸英寸
 接口 接口 95 英寸英寸
 接口 接口 105 英寸英寸
 接口 接口 45 * 52 * 110 英寸英寸
 接口 接口 56 * 70.4 * 125 英寸英寸
 接口 接口 接口 接口 7-3 :英寸英寸英寸英寸 英寸英寸
 接口 接口 接口 接口 :英寸英寸英寸英寸 英寸英寸 DHL 英寸英寸 TNT 英寸英寸 Fedex 英寸英寸英寸英寸 英寸英寸 英寸英寸
 接口 接口 接口 接口 :英寸英寸英寸英寸 英寸英寸
 接口 接口 接口 接口 英寸英寸 英寸英寸 英寸英寸 英寸英寸 :英寸英寸英寸英寸 英寸英寸 英寸英寸 英寸英寸
 接口 接口 接口 接口

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month