



24 ชั่วโมง บริการทุกวัน !!
!! บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง .บริการทุกวัน !!

Diode Laser

For You. For Life.



0000 0000 00000000 000000 000000 0000 1064 755808 0000

- 1) 0000 0000000 TEC 0 000 0 0000 24 0000 000 000000000 0000 000000 00 00 0000 0 0000 000000 000000 000000 .000000 00
- 0000 0000 40.000.000 0 00000000 00 0000000000 0000000 000000 00000 00000000 (2
- .00000000 000000 00000 00000 0 0000000 0000000 00000 00000 0 0000000 (3
- 000000 00000000 0000 0000000 000 0000000 0 00000 00000 0 0000 1600 000000 00000 0000 (4.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755808 1064 1000 1000 1000000 10000 10000 10000

1000 10000 10 10 20 * 12 1000000 1000.

.1000 1200 1000 12 10 35 * 12 1000000 1000

1000 1600 1000 16 10 35 * 12 1000000 1000.

10000 10000 100000 10000 10000 10000

1000000 10000 10000000 10000000 1000000 10000 1000000 1000 1000000 1000



12*24mm 1200W handle
Additional therapeutic head



12*36mm 1800W handle
Additional therapeutic head







755808 1064 1064nm 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射

- 1) 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射
 - 2) 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射
- 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 紅外線雷射 (3.



0000 0000 0000 000 0 00000 000000 00000








□□□□ □□□□

1. 14 □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
2. □□□□□ □□□□□ 6 □ □□□□ □□□□□ □ □□□□ / □□□□
3. □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
4. OEM □□□□ / □□□□□) □□□□□□□□□□...

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



設備仕様 主要仕様

ディスプレイ	ディスプレイ 1064 ピクセル 808 ピクセル 755 ピクセル
ディスプレイ サイズ	16 - 8 インチ ディスプレイ
ディスプレイ 厚	100 mm
ディスプレイ 重量	14 kg ディスプレイ 重量 ディスプレイ 重量
ディスプレイ 仕様	808 ピクセル 1064 ピクセル 755 ピクセル 808 ピクセル
ディスプレイ 仕様	12 * 35 ²mm 20 * 12 / ²mm
ディスプレイ 仕様 仕様	808 ピクセル 400000000-1000000000 ピクセル 仕様 仕様 :ディスプレイ
ディスプレイ	10-150 ピクセル 2 ピクセル / 仕様 150 ピクセル) ディスプレイ 仕様 2 ピクセル / 仕様)
ディスプレイ 仕様	40 ~ 800ms ディスプレイ 仕様
ディスプレイ	1.0-10 ピクセル
ディスプレイ 仕様	ディスプレイ 仕様 ディスプレイ TEC ディスプレイ 仕様 ディスプレイ
ディスプレイ 仕様 仕様	800 ピクセル 1600 / 仕様 1200 / 仕様 1000 / 仕様
ディスプレイ 仕様	2000 ピクセル
ディスプレイ 仕様	220 ピクセル 60 / 仕様 110 ピクセル 50 / 仕様
ディスプレイ 仕様 仕様	-10 ~ 3 ピクセル 仕様
ディスプレイ 仕様 仕様	27 ~ 31 ピクセル 仕様
ディスプレイ 仕様 仕様	AC220V / 110V 50 ~ 60 ピクセル

ディスプレイ 仕様 仕様 仕様 仕様 仕様 仕様 仕様 仕様