



755 808 1064 تقنية.

مناسب لجميع أنواع البشرة لإزالة الشعر إزالة الشعر الدائم *
جلسة واحدة ، 60% من تساقط الشعر *







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. 755nm 808nm 1064nm Technology □ لجميع أنواع إزالة الشعر والجلد.
2. فعالة لبصيلات الشعر تنتج تراكم الحرارة. إزالة الشعر الدائم غير مؤلم.
3. لا يوجد نثر للجلد تقريبا ، لا ضرر للجلد والغدد العرقية ، لا ندوب ، لا يوجد أي آثار جانبية
4. 3 في 1 نظام التبريد: تبريد الهواء تبريد المياه ضاغط التبريد 3 في 1 نظام. 24 ساعة العمل القدرة



: وظيفة

تعمل الموجات الثلاثة في نفس المقيض في نفس الوقت

755 نانومتر للبشرة البيضاء (شعر ذهبي ناعم)

808 نانومتر للبشرة الصفراء / المحابدة

(للأسود) (شعر أسود) 1064nm

تأثير التبريد الفائق للثلج ، العلاج غير المؤلم أكثر راحة






1. بوصة شاشة كبيرة تعمل باللمس ، تصميم أنسنة 14
2. ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة.
3. الإنجليزية لغتك الأم
4. (...مجانية (شعار / نظام OEM خدمة برنامج

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



المواصفات التفصيلية

غرض	عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود
نوع الليزر	ليزر ديود ، 10 بار ، 12 بار ، 16 بار
قوة كل شريط	100 واط
نظام العرض	بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
الطول الموجي	نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808
حجم البقعة	مم ² 12 * 35 مم ² 20 * 12
عمر مقبض الليزر	طلقة كحد أقصى 40.000.000
طاقة	(جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150
مدة النبض	قابل للتعديل 10 ~ 400ms
تكرار	هرتز 10-1.0
نظام التبريد	هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة	واط / 1200 واط / 1600 واط 1000
قوة الآلة	واط 3500
مصدر كهربائي	فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220
درجة حرارة الكريستال	درجة مئوية 5 ~ -20
درجة حرارة الآلة	درجة مئوية درجة حرارة ثابتة 24
متطلبات الطاقة	هرتز 60 ~ 50 110V / AC220V
الوزن الإجمالي	كجم 80

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



OEM ODM : المهنية ، خدمات

- طباعة أي لون .

- أصف شعارك

- أصف أي لغة إلى نظام الآلة .

- صمم هيكل آلة حصري لك ، وشكل علامتك التجارية الخاصة في السوق .

- تصميم واجهة ونظام جديد للآلة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة لك ولعملائك



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

ما بعد الخدمة:

بالنظر إلى المسافة الطويلة بيننا وبين عملائنا ، ومن أجل خدمة عملائنا بشكل أفضل ، تقوم شركتنا ببناء فريق متخصص في التكنولوجيا بعد الخدمة.

سيوفر فنيونا حلاً في الوقت المناسب لأي مشكلة في الجهاز ويقوم بإعداد المستندات لك في غضون 24 ساعة (1)

يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر الهاتف أو عبر الإنترنت وما إلى ذلك (2)

نحن نقدم وثيقة تدريب كاملة ومقاطع فيديو للجهاز (3)

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service