

All-in-One Aesthetic System

[illegible]

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

MLKJ is a professional beauty equipment manufacturer since 2008. We have a professional R&D team, a professional production team, and a professional sales team. We have a good reputation in the industry.

We have a good reputation in the industry. We have a good reputation in the industry.

We have a good reputation in the industry. We have a good reputation in the industry.



MOOTH SKIN STARTS HERE


Professional results made simple, safe, and effective.

7 KEY ADVANTAGES OF OUR MACHINE


EFFECTIVE
RESULTS



COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS





SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN




FAST AND
TIME-SAVING







本公司 經銷 各種 美容 儀器 及 產品 **Mingliang** 公司 均 符合 **FDA** (美國 食品 藥品 監督 管理局) 及 **MDL** (加拿大 CE (歐洲 安全 認證)) 。

歡迎 各界 人士 垂詢 及 參觀 指導 。



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



* 2

*

* -


*

*


.

Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



我們提供 OEM 及 ODM 服務，歡迎各界人士垂詢。 - 我們提供多種美容儀器，包括：
微針、雷射、光子、RF 等，歡迎垂詢。



我們提供多種美容儀器，包括：
微針、雷射、光子、RF 等，歡迎垂詢。
我們提供多種美容儀器，包括：
微針、雷射、光子、RF 等，歡迎垂詢。

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	□ 808mmtechnology □ 755+808+1064mm □ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	□	12*20mm	□	12*35mm	□	12*24mm	□	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	□	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	□	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	□	AC220V 50HZ	□	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ : □□□□□□□□

[illegible]

□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□			
□□□□□□□ □□□	exfu exfu 808 V2			
□□□□□□ □□□□□	□ 808mmtechnology □ 7558081064mm □ 7558089401064nm			
□□□□□□ □□□	4 □□□□ 14 □□□□□□ □□□□ □□□□K			
□□□□□ □□□	1-300ms			
□□□□□	1-10Hz			
□□□□□□ □□□	□ 12*20mm	□	12*35mmmm	□ 12*24mm □ 12*36
□□□□□	1-150J/CM2			
□□□□□□□ □□□□	□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ TEC □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□			
□□□□□□□□□ □□□□□□	□ □□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□	AC110V 60Hz	
□□□□□ □□□□	429*422*1265mm			
□□□□□	□□□□□□□□□□□ □□□□□			
□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□			

██████████ ██████████ ██████████ █████ ██████████ **Fordiode**



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



包装数量:	7 套 包装。
包装方式:	所有 3 套包装 所有 包装 所有 DHL 或 UPS 或 FedEx 或 TNT 或 其他。
包装时间:	所有 3 套包装 所有 包装