

PERMANENT PAINLESS 3 WAVELENGTHS 755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



1. 1200

2. 1000 10 12 1600 16 eal

3. 1000 10 12 1600 16 eal

4. 1000 10 12 1600 16 eal

4. **အချိန်** : အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်တွင် TEC မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်များတွင် အချိန်ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အချိန်ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရန် အချိန်ကုန်သွယ်မှု စနစ်မှ အချိန်ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။

データ容量	755 画素×画素 1064 / 画素×画素 808 / 画素×画素
データ形式	10 画素×画素 画素×画素 / 画素×画素 画素 画素 16 / 画素 12 / 画素 画素×画素
データ転送率	画素×画素 画素×画素 1064 808 755 画素×画素 画素×画素
データ転送速度	1000 画素 1600 / 画素 1200 / 画素
データ転送時間	10 画素×画素 画素×画素 画素×画素 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素)	40 画素 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素)	10 ~ 150 画素×画素 画素×画素 2 画素 / 画素
データ転送時間 (画素×画素)	10 ~ 300ms 画素×画素 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素)	1 ~ 10 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素)	3500 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素) 画素×画素 画素×画素	-29 ~ 5 画素×画素 画素×画素
データ転送時間 (画素×画素) 画素×画素	93 画素 61 * 59 * 115 画素 画素

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Suits for all skin and hair types



808nm

1064nm

- 755nm for white skin (fine, golden hair removal)
- 808nm for yellow neutral skin (brown hair removal)
- 1064nm for black skin (black hair removal)

[illegible]

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After



Goodbye to the embarrassment

Goodbye to the embarrassment

[illegible]

- 12.8 inch touch screen**
easy to operate.

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



:
:

2019年10月，公司自主研发的“基因检测”项目，获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。

2020年10月，公司自主研发的“基因检测”项目，获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。


2021年24日，公司自主研发的“基因检测”项目，获得国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month