

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

- 1) Stärkere, schnellere und intelligentere Haarentfernung
- 2) Neue 3D-Technologie 755 nm, 810 nm, 1064 nm
- 3) Stärker 800/1000/1200/1600 Watt, 40 % schneller

Warum uns wählen

1. Unterstützen Sie eine schnelle Lieferung innerhalb von drei Tagen
2. Mindestens 20 % Zahlungsmethode
3. Unterstützen Sie die Anpassung des Erscheinungsbilds des Produkts
4. Zwei Jahre Garantie



Warum bevorzugen alle Schönheitssalons und Kosmetikerinnen ein 808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät?


- A) Sicherer, keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narben.
- B) 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht behandelt werden, geeignet für alle Hauttypen.
- C) Lange Laserbreite, hohe Energie, wirksam für die Haarfollikel, erzeugen Wärmestau und dauerhafte Haarentfernung.
- D) Schnell! Eine große Spotgröße von 12*35 mm könnte die Behandlungsgeschwindigkeit, Behandlungsgeschwindigkeit und Effizienz beeinflussen.
- E) Ein starkes Kühlsystem kann eine vorübergehende epidermale Anästhesie ermöglichen, die währenddessen nicht schmerzfrei ist.

weight 450g
The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

12*20mm 12*35mm 12*20mm 12*35mm

Große Punktgröße von 12 x 20 mm/12 x 35 mm für schnelle Behandlung I-VI-Hauttypen und gebräunte Haut, sichere und schmerzlose dauerhafte Haarentfernung

Laser show Handle laser bar optional



Das Wichtigste: 3 Wellenlängen 7558081064 decken die optimale Behandlung ab.

Schmerzlose, bewährte und sichere dauerhafte Haarentfernung für alle Hauttypen

ICE PLUS Dauerkühlsystem. Der Behandlungsprozess ist komfortabler.

Es kann 24 Stunden lang ununterbrochen arbeiten.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Kundenbewertung

Treatment Comparison



Bildschirmanzeige-Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Sprache/Logo/System/Farbe...)

FREE LOGO SERVICE





**14 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.
Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam sowie Standardproduktionslinie.
Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Produktparameter



Modell	Diodenlaser V28
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 10 Barren, 12 Barren, 16 Barren
Anzeige	14---15,6 Zoll 4K berührbarer Bildschirm
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz

Kühlung	TECLuftWasserkühlung
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm/12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg
Maschinengröße	45*52*110cm
Kartongröße	56*70,4*125cm

Lieferzeit: 3-7 Werktage nach Zahlungseingang


Versandart: per Flugzeug, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller

Vor der Lieferung: Video und Bilder testen

Nach der Lieferung Garantie: 2 Jahre, bieten tadellosen Kundendienst

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month