

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



--Einzelne 808-Welle oder 755 nm/808 nm/1064 nm Doppelwelle und Dreifachwelle als Option. Für alle Hauttypen.

--Es kann etwa 40 Millionen Mal geschossen werden. Sparen Sie viel Wartungskosten und -zeiten.

--TEC-Kühlsystem, kann die Wassertemperatur steuern. Maschine kann auch im Sommer rund um die Uhr arbeiten -


-Leistung 1000 W/1200 W/1600 W.

12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal





Maschinenprogramm-Haarentfernungsgerät

1. 12,4 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



13 years of factory



Q1. Warum uns wählen?

MLKJ-Antwort: Wir stellen seit über 12 Jahren Schönheitsgeräte her. Wir können Ihnen eine hohe Produktqualität und umfassende Dienstleistungen bieten.

F2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferung?

MLKJ-Antwort: DHL/THT/Fedex Tür-zu-Tür-Service, akzeptiert auch Luftfracht und Seetransport.

F3. Wie sieht es mit der Garantie aus?

MLKJ-Antwort: Wir bieten 2 Jahre Garantie auf die Maschine und 10 Millionen Grifffehler.

F4. Wie lange ist die Lieferzeit?

MLKJ-Antwort: 3-5 Werktagen nach Zahlungseingang der allgemeinen Lasermaschine benötigt der OEM 15-30 Tage für die Produktion.

F5. Wie wäre es mit dem Paket?

MLKJ-Antwort: Die robuste und schöne Aluminiumbox mit integriertem Schaumstoff gewährleistet die Sicherheit der Produkte während des Versands.

F6. Verfügen Sie über zeitnahe Technologieunterstützung?

MLKJ-Antwort: Wir haben ein professionelles technisches Team, alle Probleme werden

innerhalb von 24 Stunden beantwortet und innerhalb von 72 Stunden gelöst.

Q7. Welche Zahlungsmethode wird unterstützt?

MLKJ-Antwort: T/T, WESTERN UNION, Handelsversicherung.

F8: Wenn die Maschine während des Versands kaputt geht, sind Sie dann dafür verantwortlich?

MLKJ-Antwort: Alle von uns versendeten Produkte sind versichert. Bei Versand durch unseren Agenten wird ein Verlust vermieden.