

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Neue Enthaarungsmaschine - V23

14-Zoll-HD-4K-Bildschirm

Eingebaut in verschiedenen Sprachsystemen

Eine wichtige Parametereinstellung für verschiedene Hauttypen

NEW



NEW





Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen; keine Schmerzen, sehr angenehm während der Behandlung;

Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...

Sie können zwischen einem 808-nm- oder 755/808/1064-nm-Griff wählen. Behandeln Sie alle Haarfarben effektiv.

1 Minute schnelles Abkühlen. Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



Die 755 808 1064 nm-Technologie ist die fortschrittlichste Technologie für die Haarentfernung aller Arten von Haut.

- * USA Coherent importierte Laserbarren.
- * 10-40 Millionen Schüsse (Neuester Golden Laser Bar)
- * 10bar 12bar 16bar, zur Auswahl.

* 1000w/1200w/1600w große Leistung,

Before and After

Treatment comparison



**Für weitere Produktdetails senden Sie uns bitte jetzt eine Anfrage.
Wir bieten einen 24-Stunden-Online-Kommunikationsservice!**