



**Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.**

- \* Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- \* Für jeden Hauttyp geeignet;
- \* Sicher und schnell.
- \* Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- \* Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;


**350g**

Ultra light handle



**Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.**

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).  
 808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.  
 1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



# Treatment Comparison

