

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



Beliebte Modelle

Vorteil von

# 755 808 1064 nm Laserdioden-Haarlaserentfernung

1. 755 808 1064 nm von Alma Technology.
2. Für jede Haut und Haarentfernung.
3. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau und eine dauerhafte schmerzfreie Haarentfernung.
4. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen
5. 3-in-1-Kühlsystem: Luftkühlung Wasserkühlung TEC-Kühlung 3-in-1-System. 24 Stunden Betriebszeit
6. 12 \* 35 mm große Spotgröße ,Reduzieren Sie die Behandlungszeit für das Original um 1/5
7. Fügen Sie kostenlos Logo und Sprache hinzu.



Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...

Es wirkt gleichzeitig hauterneuernd und hautstraffend.



## Produktbeschreibung

**1 3wavelengths diode laser**  
755+808+1064

**2 Bigsopt size**  
12\*20mm<sup>2</sup>  
12\*35mm<sup>2</sup>

**3 TECPlus**  
Cool and comfortable experience

## Griffdetails:

- 1) Die Haarentfernung mit dem Diodenlaser ist schmerzlos 2) Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen
- 3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.

## Schmerzloser, angenehmer Behandlungsablauf



- 1) Verwenden Sie eine aus Italien importierte Hochdruckpumpe mit einer um 40.000.000 längeren Lebensdauer
- 2) 2 Filter, 1 Filter zum Enthärten des Wassers, 1 Filter zum Trennen von Verunreinigungen.
- 3) Hohe Leistung, starke Energie, gute Haarentfernungswirkung.




Neues Griffdesign

755 808 1064 nm von Alma Technology

Spotgröße 12\*20 mm, 10 Balken 1000 W oder 12 Balken 1200 W

Spotgröße 12 \* 35 mm, 16 Balken 1600 W.

Geeignet für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.



**755nm**

**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color  
 - especially light-colored and thin hair

**808/810nm**

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

**1064nm**

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types.** Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.