



Vorteile

1. Drehbarer Griffstopfen, einfacher zu installieren.
2. Verschleißfestes Rohr, langlebiger. Der Griff ist im Spritzgussverfahren gefertigt, leichter und praktischer.
3. Der brandneue 12,4-Zoll-Bildschirm ist klar und einfach zu bedienen.
4. Der Griff ist im Spritzgussdesign gefertigt, leichter und praktischer.
5. Verbessern Sie das Wärmeableitungsloch, der Wärmeableitungseffekt ist gut und die Wärmeableitung ist schneller!




- * Punktgröße 12*20mm, 12*35mm, für Option
- * 450-g-Griff, geringes Gewicht, kostenlose Schnellrutschbehandlung
- * Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sicher verwenden
- * kann ausgewählt werden Parameter für verschiedene Hauttöne



THE POWER OF THREE

“ The revolutionary Soprano Platinum Trio handpiece offers coverage and efficacy levels that have never before been achieved. Having the three most effective wavelengths operating simultaneously is groundbreaking for the laser hair removal industry. ”



7558081064nm

Die 3 Wellen wirken gleichzeitig im selben Griff:

755 nm für weiße Haut (feines, goldenes Haar)

808 nm für gelbe/neutrale Haut

1064 nm für Schwarz (schwarzes Haar)

Wirkungsvergleich

Treatment effect

Suitable to any color of skin



Before&After



Bildschirmanzeige



Bildschirm

1. 12,4 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)



Unsere Fabrik ist seit mehr als 14 Jahren der professionelle Hersteller von Schönheitsmaschinen.

Wir konzentrieren uns auf gute Qualität und guten Service und unterstützen Sie und Ihr Unternehmen!

Certificate display


Certificate is the best guarantee for you



Verpackung und Versand

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,