



13 Jahre professionelle Fabrik!
10 Jahre Alibaba Goldener Lieferant!
5,0 Hoher Feedback-Punkt von Alibaba! ODM/OEM-Service!



14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, auch unterschiedlicher Körperteil. Um einen sicheren Parameter für den neuen Bediener zu gewährleisten

>> Long life time More than 40 millions shots

Goldlaserdiodenmodul, Anti-Hochtemperatur.



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling

Halten Sie die Wassertemperatur ständig bei 26°C-28°C

>>24 hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

auch unterschiedlicher Körperteil.Um eine sichere zu gewährleisten


Parameter für neuen Operator

>> Long life time More than 40 millions shots

Goldlaserdiodenmodul, Anti-Hochtemperatur.



Produktbeschreibung



Der Griff wiegt nur 350 g, was für die Behandlung praktisch ist

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) Der Bildschirm kann Ihr eigenes Logo hinzufügen

2)Bildschirm mit 6 Sprachen

3) Verschiedene Körperteile zur Auswahl, eine Berührung kann Ihre Behandlung starten!

CERTIFICATE

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – 証明書

Dr. Peter Vardy
Head of Christianity Study

