



Diode Laser

Permanent hair removal

[Understand more](#)

13 Jahre professionelle Fabrik!
10 Jahre Alibaba Goldener Lieferant!
5,0 Hoher Feedback-Punkt von Alibaba! ODM/OEM-Service!




14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine power to ensure the treatment effect


>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment
>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
>>Easy to operate Data Base system, can do the treatment by man mode and women mode, auch unterschiedlicher Körperteil. Um einen sicheren Parameter für den neuen Bediener zu gewährleisten
>> Long life time More than 40 millions shots
Goldlaserdiodenmodul, Anti-Hochtemperatur.



>>Double filters to keep water quality
>>TEC cooling Air Cooling Water Cooling Semiconductor cooling
Halten Sie die Wassertemperatur ständig bei 26°C-28°C
>>24 hours continues work
>>Easy to operate Data Base system, can do the treatment by man mode and women mode, auch unterschiedlicher Körperteil. Um eine sichere zu gewährleisten Parameter für neuen Operator
>> Long life time More than 40 millions shots
Goldlaserdiodenmodul, Anti-Hochtemperatur.



Produktbeschreibung



Der Griff wiegt nur 350 g, was für die Behandlung praktisch ist

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) Der Bildschirm kann Ihr eigenes Logo hinzufügen

2) Bildschirm mit 6 Sprachen

3) Verschiedene Körperteile zur Auswahl, eine Berührung kann Ihre Behandlung starten!

CE and FDA from TUV CERTIFICATE

