

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



755 808 1064 Alma Laser Sopran Ice Platinum

- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
- * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch start button

Kontinuierliche Kontaktkühlung, 2 Minuten bis -31,3 °C, schmerzlose Haarentfernung, 24 Stunden

Dauerbetrieb, kein Problem

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



Kühlung eines Diodenlasers

- * Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- * Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- * Echter, schmerzloser Haarentfernungseffekt

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*.3 Wellen: 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 für alle Hauttypen geeignet

*.Hohe Leistung: NEUER 1000W/1200W/1600W//1800W-Griff für Optionen

*.Medizinische Griffpunktgröße 12 * 24 mm, 12 * 36 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

*.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.

*.Lange Lebensdauer: 40 Millionen Aufnahmen

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator
 12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
 Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
 Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
 Safe for darker skin types

YAG 1064nm
 Perfect solution for darker skin

Gedrehte Spitzen, flexibel. Behandeln Sie problemlos Bereiche, die normalerweise schwer zu erreichen sind, einschließlich Ohren, Nasenlöcher und Glabella.


Simple installation
 and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
 1200W
 big power

Improved Reach:
 360° Rotatable

Easy installation Finger treatment Nose hair treatment Ear treatment Eyebrow treatment

12*20mm/12*35mm oder 12*24mm/12*36mm spot grÖÙe geeignet für alle teile haar entfernung
 In 3 bis 5 Sitzungen wird ein ideales Haarentfernungsergebnis, eine dauerhafte Haarentfernung, erreicht



Das authentischste Erlebnisvideo von Kunden

Es ist großartig für empfindliche Haut und ich habe buchstäblich nichts gespürt.

Er ist 40 % schneller als jeder andere Laser, da der Kopf größer ist und somit mehr Oberfläche abdeckt.

Die wunderschöne Stylistin teilt ihr Lasererlebnis mit dieser Kundin

14 Zoll großer Touchscreen des Diodenlasers 755 808 1064 Alma Laser Sopran Ice Platinum

* Wahl zwischen Mann und Frau für die Haarentfernung in allen Bereichen

*Jede gewünschte Sprache

*Kostenloser Logo-Service

*Maßgeschneiderter Bildschirmservice

OEM/ODM-Service, jeder Stil, jede gewünschte Farbe

Weitere Einzelheiten können gerne besprochen werden!