




Painless 810nm-755nm *V2.9*
 Diode laser handle
 Suitable for all skin tones and body parts

*1800-W-Hochleistungsdiodenlaser mit angenehmer Kühltechnologie für eine schmerzfreie Haarentfernung!

* Mit Diodenlasern dringt das Licht tiefer in die Haut ein und ist sicherer als andere Laser. Da es das Melaninpigment in der Epidermis der Haut vermeiden kann, können wir es zur dauerhaften Haarentfernung aller farbigen Haare bei allen 6 Hauttypen verwenden.

* Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen... Es wirkt auch hauterneuernd.


* Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!! Maschine zur schnellen und dauerhaften Haarentfernung. Schmerzlos!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Griffanzeige

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten
- 5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Der Wellenlaser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Produktparameter







Modell	808V29
Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064-nm-3-Wellen-Laser kombiniert
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	755/808/1064
Schüsse	20-40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	KompressorLuftWasser
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm oder 12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg
Maschinengröße	53*40*105cm

Kartongröße 125*56*70,4
Vorher-Nachher-Effektvergleich

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Schmerzlose Haarentfernung, keine Nebenwirkungen! Machen Sie Ihre Haut seidig und voller Charme!

Betriebssystem

- * 14,0-Zoll-Bildschirm
- * Mehrsprachiges System
- * Einfach zu bedienen, bietet Bedienkenntnisse und Lehrdienste
- * Kostenloses Logo und Sprache können auf dem Bildschirm angepasst werden

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Benutzerdefinierter Abschnitt

Sie können Ihren exklusiven Logo-Bildschirm ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen

Warum uns wählen

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



15 Jahre Hersteller mit reicher Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsmaschinen!

14 Jahre Alibaba-Goldlieferant

CE-Zertifikate genehmigt TÜV-Zertifikate genehmigt

Persönliche Maßanfertigung und OEM

Produktverpackung

Die Aluminium-Box-Verpackungsmaschine ist robust und langlebig und verfügt über einen Sicherheitsschutz, damit Ihre Maschine sicher nach Hause kommt!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service