

**HIGH POWER
DIODE LASER**

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Vorteile

- * USA oder Deutschland importierte Laserbarren 8—16bar.
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre müssen keinen neuen Griff wechseln.
- * 3 Wellen 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 alle Hauttypen können verwendet werden







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Über Griff

1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl

12*20 oder 12*35mm Punktgröße

*350 g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung
* Mit Kontrollleuchte, um den Betriebszustand (an Maschine und Griff) anzuzeigen, sicher zu verwenden



800/1000/1200/1600W
50 Million Shots
USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)




• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modell	808V30
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8---16 bar, 800W---1600W
Anzeige	14-Zoll-4K-Touchscreen
Wellenlänge	808nm oder 755nm 808nm 1064nm
Schüsse	50 Millionen Aufnahmen
Energie	10~150 j/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft und geschlossener Wasserkreislauf Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12 * 20 mm oder 12 * 35 mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Reingewicht	95Kg
Bruttogewicht	105Kg

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Für weitere Modelldetails kontaktieren Sie uns bitte!
Online 24 Stunden!!