

Diode Laser

ice Hair removal




1200 W 1800 W Sopran Titanium Haarentfernungsgerät

1. Technischer Diodenlaser, geeignet für alle Haut- und Haartypen.
2. Griffe: Spotgröße 12 * 24 mm, die anderen 12 * 36 mm
3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, aus Deutschland importierte Laserbarren.

Luft Wasser Kompressorkühlung

Eisgefühl-Behandlung, bequem und schmerzlos



Griff des Sopran Titanium Haarentfernungsgeräts

Mit dem 1,12 x 24 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.

2,12 x 36 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Armen und Beinen verwendet werden.


Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



Dreifache Wellenlänge im Lieferumfang enthalten: 755 nm, 808 nm, 1064 nm

755 nm, geeignet für die Haarentfernung auf heller Haut.

808 nm geeignet für die neutrale Hauthaarentfernung.

1064 nm, geeignet für die Haarentfernung schwarzer Haut.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10bars 1200W 15bars 1800W Diodenlaser:

*** Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)**

*** Schüsse: 20-50 Millionen Schüsse**

*** 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet**



Bildschirmanzeige

- 1) Große Größe: gebrauchter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Drei Arten von Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.