

NEW ! Technology



Vorteil des Diodenlasers Diodenlaser 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm
2. Für alle Haut- und Haarentfernungen.
3. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau und eine dauerhafte schmerzfreie Haarentfernung.
4. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen



5. Luftkühlung Wasserkühlung TEC-Kühlung 3 in 1 System. 24 Stunden Betriebsfähigkeit,
6. 12*35mm Big Spot Größe, reduzieren behandlung zeit für original 1/5
7. Fügen Sie kostenlos Logo und Sprache hinzu.






- * 14-Zoll-True-Color-4K-Bildschirm, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- * OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- * Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu
Über Griff

12*20mm or 12*35mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...





High-quality laser bars imported from USA



▶ 10bar
1000W



▶ 12bar
1200W




▶ 16bar
1600W

1000/1200/1600ww high power

Fast hair removal

- * USA Coherent importierte Laserbarren.
- * 10-40 Millionen Schüsse (Neuester Golden Laser Bar)
- * 10bar 12bar 16bar, zur Auswahl.
- * 1000w/1200w/1600w große Leistung,



755 808 1064 nm Die Eisplatin-Technologie ist die fortschrittlichste Technologie zur Haarentfernung. Speziell für unterschiedliche Haut- und Haartypen.