



### **Vorteil der 755 808 1064 nm Laserdioden-Haarlaserentfernung**

1. 755 808 1064 nm von Technology.
2. Für alle Haut- und Haarentfernungen.
3. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau und eine dauerhafte schmerzfreie Haarentfernung.
4. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen
5. 3-in-1-Kühlsystem: Luftkühlung Wasserkühlung TEC-Kühlung 3-in-1-System. 24 Stunden Betriebsfähigkeit
6. 12\*35mm Big Spot Größe, reduzieren behandlung zeit für original 1/5
7. Fügen Sie kostenlos Logo und Sprache hinzu

**Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...**

Es wirkt gleichzeitig hauterneuernd und hautstraffend.



## Produktbeschreibung

**1** **3wavelengths diode laser**  
755+808+1064

**2** **Bigsoptsize**  
12\*20mm<sup>2</sup>  
12\*35mm<sup>2</sup>

**3** **TECPlus**  
Cool and comfortable experience

### Griffdetails:


- 1) Die Haarentfernung mit dem Diodenlaser ist schmerzlos
- 2) Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen
- 3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.

### Schmerzloser, angenehmer Behandlungsablauf

## Different spot size Handle color optional



- 1) Verwenden Sie eine aus Italien importierte Hochdruckpumpe mit einer um 40.000.000 längeren Lebensdauer
- 2) 2 Filter, 1 Filter zum Enthärten des Wassers, 1 Filter zum Trennen von Verunreinigungen.
- 3) Hohe Leistung, starke Energie, gute Haarentfernungswirkung.



### Neues Griffdesign

755 808 1064 nm Technologie

Spotgröße 12\*20 mm, 10 Balken 1000 W oder 12 Balken 1200 W

Spotgröße 12 \* 35 mm, 16 Balken 1600 W.

Geeignet für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

# Treatment Effect



**Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte!  
24 Stunden online!!**