

#### Warum sich alle Schönheitssalons und Kosmetikerinnen für Titan entscheiden

- 1. Professionell. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich High-End-Schönheitsmaschinen.
- 2. Sicherheit. Keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narbe.
- 3. Schnelle Abkühlung, die eine schmerzfreie Haarentfernung ermöglicht.
- 4. Beliebt. Dreifache Wellenlänge: 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht entfernt werden.
- 5. Hohe Energie. Größere Spotgröße, 50 Millionen Schüsse, effektive Zerstörung von Haarfollikeln, dauerhafte Haarentfernung.

#### Handle zeigen

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face,arms,armpits,chest,back,bikini,legs...



- >>> Big Punktgröße 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment











>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment >>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience





ALEX 755nm For white skin (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm

For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm For black skin (black hair removal)



### **Treatment Effect**

This is the clinical result of hair removal It takes 3--5 times to realze permanently hair remoavl



## New upgrade system



- \* 4K 14-Zoll-Bildschirm, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- \* OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- \* Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu

#### Spezifikation von Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Medizinischer Diodenlaser-Laserbalken: 10 bar/15 bar
Medizinisch mit 120 W/Bar
14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
808 nm/755 nm/1064 nm
Medizinisch mit 12*24mm²/12*36mm²
Mindestens 40 Millionen Schüsse
10-150 J/cm2 einstellbar (bis zu 150J/cm2 optional)
30~400ms einstellbar
1,0-10 Hz;
KompressorLuftgeschlossene Wasserzirkulation
1000 W/1200 W/1600 W/1800 W
4000w
220V/50HZ oder 110V/60HZ
-20~3°C
24°C
AC220V/110V 50~60Hz



### **Our Showroom**



**Professionelle OEM- und ODM-Dienste:** 

- Drucken Sie jede Farbe.

- Fügen Sie Ihr Logo hinzu
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten



Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an uns. 24 Stunden online!