



1. Drehbarer Griffstecker, einfacher zu installieren.
2. Verschleißfestes Rohr, haltbarer. Griff ist Spritzguss-Design, leichter und praktischer.
3. Der brandneue 14-Zoll-Bildschirm ist klar und einfach zu bedienen.
4. Griff ist Spritzguss-Design, leichter und praktischer. 5. Rüsten Sie das Wärmeableitungsloch auf, der Wärmeableitungseffekt ist gut und die Wärmeableitung ist schneller!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Bestes Kühlsystem: Luft Wasser TEC-Halbleiterkondensator□

Die Wassertemperatur kann zwischen 26 ° C und 28 ° C geregelt werden, 24 Stunden ununterbrochener Betrieb.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Behandeln Sie eine lange Lebensdauer von 20-40 Millionen Aufnahmen

Geschwindigkeit 808 nm: Goldene Standardwellenlänge für alle Haartypen

Alex 755nm: Speziell wirksam für blondes Haar, feines Haar

Langer Impuls 1064nm:Speziell wirksam für dunkle, gebräunte Haut, beste Qualität, opt Laser/nd yag/Alexandrite Laser-Haarentfernungsmaschine Preis

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,