

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug