



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

Über die Haarentfernungsmaschine D10

- * USA oder Deutschland importierte Laserbarren 8—12bar.
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre müssen keinen neuen Griff wechseln.
- * 3 Wellen 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 alle Hauttypen können verwendet werden

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Dreifache Wellenlänge enthalten: 755 nm 808 nm 1064 nm

755 nm geeignet für die Haarentfernung bei heller Haut.

808 nm geeignet für die Haarentfernung auf neutraler Haut.

1064nm geeignet für die Haarentfernung bei schwarzer Haut.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Große Größe: verwendeter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Option mit drei Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Für weitere Details wenden Sie sich bitte an uns!
24 Stunden online!