



Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 7558081064 nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Charakteristisches Verkaufsargument

1. Der brandneue 15,6-Zoll-Bildschirm ist klar und einfach zu bedienen.
2. Der Griff ist im Spritzgussdesign gefertigt, leichter und praktischer.
3. 3D-LOGO mit luxuriöser Textur.
4. Drehbarer Griffstopfen, einfacher zu installieren.
5. Verschleißfestes Rohr, langlebiger.
6. Zwei Griffgestelle, bequemer in der Bedienung.

Wenn Sie Hilfe benötigen, um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an uns!