



### **Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.**

- \* Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- \* Für jeden Hauttyp geeignet;
- \* Sicher und schnell.
- \* Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- \* Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.**

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Comparison





### **Charakteristisches Verkaufsargument**

1. Der brandneue 15,6-Zoll-Bildschirm ist klar und einfach zu bedienen.
2. Der Griff ist im Spritzgussdesign gefertigt, leichter und praktischer.
3. 3D-LOGO mit luxuriöser Textur.
4. Drehbarer Griffstopfen, einfacher zu installieren.
5. Verschleißfestes Rohr, langlebiger.
6. Zwei Griffgestelle, bequemer in der Bedienung.

**Wenn Sie Hilfe benötigen, um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an uns!**