

# NEW ARRIVALS

## 2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12\*20mm



12\*35mm



- \* USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
- \* Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- \* 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet

## Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new  
winner  
is born!**



### HD 4K Screen Design

The screen  
can be rotated for  
more convenient  
operation

One-touch  
start button

Kontinuierliche Kontaktkühlung, 2 Minuten bis  $-31,3^{\circ}\text{C}$ , schmerzlose Haarentfernung, 24 Stunden Dauerbetrieb, kein Problem



#### **Kühlung von Eisplatin**

- \* Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- \* Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- \* Echter, schmerzloser Haarentfernungseffekt



# MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12\*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



\*.3 Wellen: 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 für alle Hauttypen geeignet

\*.Hohe Leistung: NEUER 1000W/1200W/1600W//1800W-Griff für Optionen

\*.Medizinische Griffpunktgröße 12 \* 24 mm, 12 \* 36 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

\*.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.

\*.Lange Lebensdauer: 40 Millionen Aufnahmen

**Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator**

4cm<sup>2</sup>  
12mm\*20mm / 12mm\*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm  
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm  
Safe for darker skin types

YAG 1064nm  
Perfect solution for darker skin

**Gedrehte Spitzen, flexibel. Behandeln Sie problemlos Bereiche, die normalerweise schwer zu erreichen sind, einschließlich Ohren, Nasenlöcher und Glabella.**

**Simple installation**  
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm  
1200W  
big power

Improved Reach:  
360 ° Rotatable

Easy installation    Finger treatment    Nose hair treatment    Ear treatment    Eyebrow treatment

**Behandlungseffekt**



The image is a composite showing a 'before' and 'after' of laser hair removal on a woman's chest. The 'before' image on the left shows a chest with dense, dark hair. The 'after' image on the right shows the same chest with significantly reduced hair. A white text box is overlaid on the right side of the 'before' image.

**1 minute**  
and you're done

35mm {

**FASTER**

12\*20mm/12\*35mm oder 12\*24mm/12\*36mm spot gröÙe geeignet für alle teile haar entfernung  
In 3 bis 5 Sitzungen wird ein ideales Haarentfernungsergebnis, eine dauerhafte Haarentfernung, erreicht





## Das authentischste Erlebnisvideo von Kunden

Es ist großartig für empfindliche Haut und ich habe buchstäblich nichts gespürt.

Er ist 40 % schneller als jeder andere Laser, da der Kopf größer ist und somit mehr Oberfläche abdeckt.

Die wunderschöne Stylistin teilt ihr Lasererlebnis mit dieser Kundin



Für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen

Nach 3 Behandlungen werden Sie gute Ergebnisse sehen.

\* Schmerzlos \* Schnell \* Keine Ausfallzeiten \* Keine Nebenwirkungen

Bildschirmanzeige

14 Zoll großer Touchscreen des Diodenlasers 755 808 1064

\* Wahl zwischen Mann und Frau für die Haarentfernung in allen Bereichen

\*Jede gewünschte Sprache

\*Kostenloser Logo-Service

\*Maßgeschneiderter Bildschirmservice

**OEM/ODM-Service, jeder Stil, jede gewünschte Farbe**

**Weitere Einzelheiten können gerne besprochen werden!**