

**HIGH POWER  
DIODE LASER**

755+808+1064nm  
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

### Vorteile

- \* USA oder Deutschland importierten Laserbarren 8—16bar.
- \* Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- \* 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden





**Arm** hair removal

**Lip** hair removal

**Face** hair removal

**Leg** hair removal

**Back** hair removal

**Underarm** hair removal

**Bikini** hair removal

## ***DIODE LASER***

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



### **ADVANTAGE**

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



### **Über Griff**

1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl  
12\*20 oder 12\*35mm Punktgröße

\*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung  
\* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



800/1000/1200/1600W  
**50 Million Shots**  
USA / Germany Imported Laser Bar

**755nm+808nm+1064nm**



**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)

# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modell	808V30
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8---16 Balken, 800W---1600W
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	808 nm oder 755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	50 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm <sup>2</sup> , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm oder 12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



**Für weitere Modelldetails kontaktieren Sie uns bitte!  
24 Stunden online!!**