




**Händlerpreis permanente Laser-Haarentfernung Diodenlaser-
Haarentfernungsmaschine
Deutschland 755 808 1064 Diodenlaser Dioden-IPL-Laser-Haarentfernung**



Vorteile

- * USA oder Deutschland importierte Laserbarren 10bars/15bars
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre müssen keinen neuen Griff wechseln.
- * 3 Wellen 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 alle Hauttypen können verwendet werden



Produktbeschreibung

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



Über Griff

1200W/1800W große Leistung zur freien Wahl

12*24 oder 12*36mm Punktgröße

*285 g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung


* Mit Kontrollleuchte, um den Betriebszustand (an Maschine und Griff) anzuzeigen, sicher zu verwenden

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



**1 Minute schnelles Zuckerguss, komfortables und schmerzloses
Behandlungserlebnis**

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.

EXFU[®]
Simple • Safe • Enjoy





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)






YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, geeignet zur dauerhaften Haarentfernung aller Hauttypen



Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Modell	Exfu Diodenlaser
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8---12bars, 800W---1200W
Anzeige	14-Zoll-4K-Touchscreen
Wellenlänge	808nm oder 755nm 808nm 1064nm
Schüsse	50 Millionen Aufnahmen
Energie	10~150 j/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft und geschlossener Wasserkreislauf Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12 * 24 mm oder 12 * 36 mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Reingewicht	35Kg
Bruttogewicht	45Kg

7 * 24 Stunden Online-Service!

Willkommen zu konsultieren!