



2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
 STRONGER: STRONGER POWER 40%
 BETTER RESULT
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten
- 5, 14, 0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.
6. Zwei Modelle können ausgewählt werden, Einzelgriff oder Doppelgriff



V26

Super comfortable experience
 Painless and permanent treatment result
 Suitable for all skin types and body areas

Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse.
24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!


1) 10 Takte/ 12 Takte/ 16 Takte, 10-40 Millionen Schüsse.

2) Großer Fleck 12 * 20 mm / 12 * 35 mm für schnelle Haarentfernung.

3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.

4) Hochwertiger Goldlaserbarren, importiert aus Deutschland.

5) Medizinischer Griff ab 350 g, einfach zu behandeln.



1 minute
and you're done



FASTER

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design.

2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.

3. 6 Sprachsysteme, Muttersprache was immer Sie wollen.

4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm ²
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	14,0-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen

Kühlsystem

Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur

Leistung

4000W

Elektrische Quelle

220V/50HZ oder 110V/60HZ

N.W./ G.W

62kg/78kg


Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Zertifikatsanzeige



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

