



## Warum sich alle Schönheitssalons und Kosmetikerinnen für Titan entscheiden

1. Professionell. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich High-End-Schönheitsmaschinen.
2. Sicherheit. Keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narbe.
3. Schnelle Abkühlung, die eine schmerzfreie Haarentfernung ermöglicht.
4. Beliebt. Dreifache Wellenlänge: 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht entfernt werden.
5. Hohe Energie. Größere Spotgröße, 50 Millionen Schüsse, effektive Zerstörung von Haarfollikeln, dauerhafte Haarentfernung.

**Handle zeigen**

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Punktgröße 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)




**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal





- \* 4K 14-Zoll-Bildschirm, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- \* OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- \* Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu

## Spezifikation von Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Medizinischer Diodenlaser-Laserbalken: 10 bar/15 bar
Leistung jedes Balkens	Medizinisch mit 120 W/Bar
Anzeigesystem	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Spot Size	Medizinisch mit 12*24mm <sup>2</sup> /12*36mm <sup>2</sup>
Lebensdauer des Lasergriffs	Mindestens 40 Millionen Schüsse
Energie	10-150 J/cm <sup>2</sup> einstellbar (bis zu 150J/cm <sup>2</sup> optional)
Pulsdauer	30~400ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	KompressorLuftgeschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft	1000 W/1200 W/1600 W/1800 W
Maschinenleistung	4000w
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
Kristalltemperatur	-20~3°C
Maschinentemperatur	24°C
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz

**Free Shipping**

**Custom Logo**

**Hot Selling Big Spot**



12×36mm

## Medical diode laser Hair removal machine

V19



Anbieter von Diodenlaser-Haarentfernung

Hersteller von Diodenlasermaschinen

Lieferant von Diodenlasermaschinen, Fabrik für Haarentfernungsmaschinen

Spa-Laser-Haarentfernungsgesetz

Großhandel mit Diodenlaser-Haarentfernungsgesetz

**Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an uns.**

**24 Stunden online!**