



Griffmerkmale der Diodenlaser-Haarentfernung:

- »»USA-Laserbarren, 12 Barren, hohe Leistung 1200 W
- »»TEC-Kondensator-KühlSystem: 2 große 1200-W-TEC-Kondensatoren halten das Wasser konstant bei 24 °C und sorgen dafür, dass die Maschine funktioniert kontinuierlich ohne anzuhalten
- »»Super Kühleffekt: Saphirtemperatur -5~3°C. Reduzieren Sie effektiv die Schmerzen bei der Behandlung und machen Sie es möglich
- »»Italienische Wasserpumpe: Besser für den Laserwasserkreislauf, Wärmeableitung, längere Lebensdauer.
- »»Zwei Wasserfilter: zwei Austauschresionen in Lebensmittelqualität, können die Wasserqualität für die Zirkulation sicherstellen

Harmony XL PRO

DIODE LASER HAIR REMOVAL



13 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY,
102 COUNTRIES,
60,000+ CUSTOMERS

Make Your Beauty Business
More Easier.






Small Spot Size

Quick and Comfortable

With spot size of $1.2 \times 2.0 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.




TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm



»»Super Kühleffekt: Saphirtemperatur -5~3°C. Reduzieren Sie effektiv die Schmerzen bei der Behandlung und machen Sie es möglich

»»Italienische Wasserpumpe: Besser für den Laserwasserkreis, Wärmeableitung, längere Lebensdauer.

»»Zwei Wasserfilter: zwei Austauschresionen in Lebensmittelqualität, können die Wasserqualität für die Zirkulation sicherstellen

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier


The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Behandlungseffekt

1. Schmerzlose Haarentfernung, keine Nebenwirkungen.
2. Starke Leistung, aus Deutschland importiertes Laserdiodenmodul, 10 bar, 12 Balken, 16 Balken verfügbar.
3. Große Spotgröße 12*20 mm oder 12*35 mm, für schnelle Haarentfernung.
4. Bestes Kühlsystem: Luft Wasser TEC-Halbleiterkondensator, Wassertemperatur kann 24 Stunden lang zwischen 26 °C und 28 °C geregelt werden kontinuierlich arbeiten.



System

6 HauttypJede Sprache kann hinzugefügt werden

Das Logo kann kostenlos hinzugefügt werden. 14,0-Zoll-Touchscreen

