

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



Unser Vorteil

14 Jahre Fabrikaufahrung, A.ODM/OEM-Service B.Professionelles F&E-Team und Qualitätsinspektionsteam, After-Sales- und Vertriebsteam C.Verfügen über CE, ISO 13485-Zertifikat, mehr als 20 Patenztzertifikate D.Die ausgereifteste Erfahrung in der Halbleiter-Haarentfernung

Produktbeschreibung

DIODE LASER

- *3 waves 1064nm +808nm + 755nm,
- *Safe, Fast, Painless, permanent
- *For all skin and hair style hair removal

>>>

- 1.Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
- 2.Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
- 4.Für alle Haut- und Haarentfernungsarten

5,14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



Über Griffe

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

=


Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

1. Alex 755 nm für helle Haut
2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut
3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


Produktparameter



Pulsdauer	10-300ms einstellbar
Kristalltemperatur	-27°C~5°C
Laserbarren	10bar/12bar/16bar, importiert aus Deutschland/USA
Technologie	Kuttelwellen 7558081064nm Technologie
Ausgangsleistung	1000 W/1200 W/1600 W
Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064-nm-3-Wellen-Laser kombiniert
Anzeigesystem	12-Zoll-Bildschirm
Wellenlänge	755/808/1064

Schüsse	20-40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	KompressorLuftWasser
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm oder 12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Maschinengröße	53*40*105cm

Bildschirmanzeige



Maschinenprogramm

1. 14-Zoll-Großbildschirm, schnelle Berührung 2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung 3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden 4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Vergleichstabelle vor und nach der Haarentfernungswirkung

