

Unerwünschte Haare loszuwerden ist ein uraltes Thema, wobei die langfristige Haarentfernung eine besondere Herausforderung darstellt. EXFU-Laser-Haarentfernungsmethode, One-Stop-Lösung für wirklich effektive Haarentfernung.



Vorteil der 755 808 1064 Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine

- 1) Verwenden TEC Kondensator, hat eine bessere Kühlwirkung, stellen Sie sicher, dass die Maschine auch im Sommer rund um die Uhr läuft.
- 2) Verwenden Italien importierte Hochdruckpumpe, 40.000.000 längere Lebensdauer
- 3) 2 Filter, 1 Filter zum Enthärten von Wasser, 1 Filter zum Trennen von Verunreinigungen.
- 4) Hohe Leistung 3000w, starke Energie, erhalten Sie einen guten Haarentfernungseffekt.



360 degree bidirectional rotation



No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




Neueste Fabrik Niedrigster Preis Diodenlaser-Haarentfernung
HD-4K-Bildschirmdesign

Der Bildschirm kann für eine bequemere Bedienung gedreht werden
One-Touch-Startknopf



Kann zur Haarentfernung an allen Körperstellen verwendet werden, sicher, schmerzlos, komfortabel und dauerhaft



Cool glow equivalent



Neuartige EXFU-Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight,
weighing as low as 350g

Just One minute! Quick cooling down to **-29°C**

755 808 1064 Diodenlaser-Haarentfernungsgriff

Punktgröße 12 * 20 mm, 10 Balken 1000 W.

Punktgröße 12 * 35 mm, 12 Balken 1200 W.

Punktgröße 12 * 35 mm, 16 Balken 1600 W.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) Diodenlaser-Haarentfernung ist schmerzlos
- 2) Sicher dauerhafte Haarentfernung auf allen Hauttypen
- 3) Gefrorenes Eis Kühlung Saphirglas, für schmerzlose Haarentfernung.



Bildschirmsystem

Laserdioden-Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design, Diode Laser-Betriebssystem
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen für Option.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenlos OEM/ODM Programmdienst (Logo/System...)



Produkt Konfiguration


Artikel	Vertikaler 755 808 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 12bars, 16bars
Leistung jeder Stange	100w
Anzeigesystem	14-Zoll-True-Color-Touchscreen
Wellenlänge	808nm/755nm/1064nm
Punktgröße	12*24mm ² /12*36mm ²
Lebensdauer des Lasergriffs	808 nm: Mindestens 20.000.000-40.000.000 Aufnahmen
Energie	10-150 J/cm ² einstellbar (bis 150J/cm ² optional)
Impulsdauer	40~800 ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	TEC-Halbleiterkondensator Luft geschlossener Wasserkreislauf
Mit Macht umgehen	1000 W/1200 W/1600 W
Maschinenleistung	3500w
Elektrische Quelle	220 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz

Kristalltemperatur	-29~5 °C
Maschinentemperatur	27 Grad
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz

Firmenprofil


3 Jahre Garantie

Kostenlose Online-Schulungsdienste, technischer Support
Große 1600 W Leistung , zufriedenstellendes Haarentfernungsergebnis




Authentication

NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd ist ein hochprofessioneller und erfahrener Hersteller von Schönheitsgeräten in China 14 Jahre in der Schönheitsbranche
2. Wir haben professionelle Produktion F & E Abteilung, kann technischen Support leisten, 2 Jahre Garantie

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

**Bitte konsultieren Sie uns für weitere Produktdetails
24 Stunden online!**