

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



- Anwendung einer Laser-Haarentfernungsmaschine

- * Hochleistungs-Diodenlaser mit schöner Kühltechnologie, für schmerzlose Haarentfernung!
- * Geeignet für alle unerwünschten Haare auf Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...
- * Frequenz 1-10 Hz. Behandlung schnell!!!

Gerät zur schnellen und dauerhaften Haarentfernung. Schmerzlos!!



The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



7 93 26.0 600
READY

Suitable for any unwanted hair
on areas like face, arms, armpits,
back, legs, bikini, chest...

Dreifache Wellenlänge enthalten: 755 nm 808 nm 1064 nm

755 nm geeignet für die Haarentfernung bei heller Haut.

808 nm geeignet für die Haarentfernung auf neutraler Haut.

1064nm geeignet für die Haarentfernung bei schwarzer Haut.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Griff der EXFU-Laser-Haarentfernungsmaschine

1,12 * 24 mm Griff können Sie an kleinen Körperteilen wie Gesichtshaarentfernung und anderen kleinen Stellen verwenden.

2,12 * 36 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Armen und Beinen verwendet werden.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Willkommen zu konsultieren! 7X24 Stunden Online-Service!