

**HIGH POWER
DIODE LASER**

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Vorteile

- * USA oder Deutschland importierten Laserbarren 8—16bar.
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden





Arm hair removal

Lip hair removal

Face hair removal

Leg hair removal

Back hair removal

Underarm hair removal

Bikini hair removal

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Über Griff

1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl
12*20 oder 12*35mm Punktgröße

*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung
* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



800/1000/1200/1600W
50 Million Shots
USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



Modell	808V30
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8---16 Balken, 800W---1600W
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	808 nm oder 755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	50 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm oder 12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Nettogewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg

**Für weitere Modelldetails kontaktieren Sie uns bitte!
24 Stunden online!!**