

# NEW ARRIVALS

## 2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12\*20mm



12\*35mm



- \* USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
- \* Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- \* 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet

## Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

**A new  
winner  
is born!**



### HD 4K Screen Design

The screen  
can be rotated for  
more convenient  
operation

One-touch  
start button

Kontinuierliche Kontaktkühlung, 2 Minuten bis -31,3 °C, schmerzlose Haarentfernung, 24 Stunden Dauerbetrieb, kein Problem

ULTRA-LOW  
Temperature  
-31°C

Ultra low temperature  
protect skin  
not burned by the laser



### **Kühlung eines Diodenlasers**

- \* Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- \* Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- \* Echter, schmerzloser Haarentfernungseffekt

# MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12\*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



\*.3 Wellen: 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 für alle Hauttypen geeignet

\*.Hohe Leistung: NEUER 1000W/1200W/1600W//1800W-Griff für Optionen

\*.Medizinische Griffpunktgröße 12 \* 24 mm, 12 \* 36 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

\*.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.

\*.Lange Lebensdauer: 40 Millionen Aufnahmen

## Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm\*20mm / 12mm\*35

**Mix Laser 755nm+808nm+1064nm**  
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

**Alex 755nm**  
Ideal for range of hair colors

**Speed 808nm**  
Safe for darker skin types

**YAG 1064nm**  
Perfect solution for darker skin

**Gedrehte Spitzen, flexibel. Behandeln Sie problemlos Bereiche, die normalerweise schwer zu erreichen sind, einschließlich Ohren, Nasenlöcher und Glabella.**

### Simple installation and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm  
**1200W**  
big power

Improved Reach:  
**360° Rotatable**








Easy installation
Finger treatment
Nose hair treatment
Ear treatment
Eyebrow treatment

12\*20mm/12\*35mm oder 12\*24mm/12\*36mm spot gröÙe geeignet für alle teile haar entfernung  
In 3 bis 5 Sitzungen wird ein ideales Haarentfernungsergebnis, eine dauerhafte Haarentfernung, erreicht



### **Das authentischste Erlebnisvideo von Kunden**

Es ist großartig für empfindliche Haut und ich habe buchstäblich nichts gespürt.

Er ist 40 % schneller als jeder andere Laser, da der Kopf größer ist und somit mehr Oberfläche abdeckt.

Die wunderschöne Stylistin teilt ihr Lasererlebnis mit dieser Kundin

14 Zoll großer Touchscreen des Diodenlasers 755 808 1064

\* Wahl zwischen Mann und Frau für die Haarentfernung in allen Bereichen

\*Jede gewünschte Sprache

\*Kostenloser Logo-Service

\*Maßgeschneiderter Bildschirmservice

**OEM/ODM-Service, jeder Stil, jede gewünschte Farbe**

**Weitere Einzelheiten können gerne besprochen werden!**