



Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge;
- * Lange Laserimpulsbreite (10 ms bis 800 ms);

Der Griff wiegt nur 350g! 15*20mm, 12*35mm Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Kühlsystem:

Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem,

am effektivsten, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag rund um die Uhr arbeitet und keine Ausfallzeiten hat.



Just One minute!

Quick cooling down to **-25°C**




Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Produktbeschreibung

Laserwellenlänge/-typ	Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät Preis Laser 755/808/1064
Leistung	3000 W;
Laserenergieabgabe	0-150J/cm2 (einstellbar)
Laserpulsbreite	10-800 ms (einstellbar);
Impulsausgangsfrequenz	1-10Hz;
Punktgröße	12*35mm²/12*20mm² Option
Bedienbare LCD-Schnittstelle	10,4-12-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	WasserLuftTEC-Kondensator
Laserbarren:	10-, 12- oder 16-PCS-Riegeloption
Packungsgröße:	115*59*61cm

Professioneller OEM- und ODM-Service

- A) Drucken Sie jede gewünschte Farbe für Ihr Gerät und machen Sie es zu Ihrem und Ihrem Kundenliebling.
- B) Drucken Sie Ihr Logo auf die Maschinenhülle und fügen Sie es als Willkommensschnittstelle in das System ein.
Machen Sie es weltweit exklusiv.
- C) Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu, je nachdem, was Sie und Ihr Kunde benötigen.
- D) Fügen Sie das Remote-Mietsystem in die Maschine ein, um Leasinggeschäfte abzuwickeln.
- E) Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.

F) Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

G) Entwickeln Sie die neueste Technologie, um die Anforderungen Ihrer Kunden und Ihrer Kunden zu erfüllen.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

