

**SAFE AND PAINLESS**

# **DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE**

**LEARN MORE**



Verabschieden Sie sich von unerwünschten Haaren mit der ICE-Laser-Haarentfernung von MLKJ! Unsere hochmoderne Technologie ist schnell, bequem und effektiv und sorgt für dauerhaft glatte, weiche Haut. Begrüßen Sie noch heute Ihr neues, selbstbewusstes Selbst !

# 15 Years Laser Beauty Decvise Manuafactor

• High Feedback  
Top10 Supplier

• OEM & ODM  
SERVICE



# • *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,  
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,  
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



\*1800-W-Hochleistungsdiodenlaser mit angenehmer Kühltechnologie für eine schmerzfreie Haarentfernung!

\* Mit Diodenlasern dringt das Licht tiefer in die Haut ein und ist sicherer als andere Laser. Da es das Melaninpigment in der Epidermis der Haut vermeiden kann, können wir es zur dauerhaften Haarentfernung aller farbigen Haare bei allen 6 Hauttypen verwenden.

\* Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen... Es wirkt auch hauterneuernd.


\* Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!! Maschine zur schnellen und dauerhaften Haarentfernung. Schmerzlos!!



755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064 nm for black skin (black hair removal)

## Griffanzeige

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser. 2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer. 3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft 4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten 5,14,0-Zoll-True-Color-Touchscreen mit 6 Hautfarben.





24 hours work  
Keep the effect

**Der Wellenlaser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.**

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).

# For all skin types

**Triple wavelength** laser work together

755  
nm

808  
nm

1064  
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm  
808nm  
1064nm

## Laser hair removal treatment theory



Hair active growth phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase (1-2weeks)



Resting phase (1-2 weeks)



Return to growth phase

Modell	808V29
Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064-nm-3-Wellen-Laser kombiniert
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	755/808/1064
Schüsse	20-40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm <sup>2</sup> , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	KompressorLuftWasser
Leistung	3500W
Punktgröße	12*24mm oder 12*36mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Nettogewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg
Maschinengröße	53*40*105cm

Kartongröße

125\*56\*70,4



**Schmerzlose Haarentfernung, keine Nebenwirkungen! Machen Sie Ihre Haut seidig und voller Charme!**

**Bildschirmsystemanzeige**

**Betriebssystem**

\* 14,0-Zoll-Bildschirm

\* Mehrsprachiges System

\* Einfach zu bedienen, bietet Bedienkenntnisse und Lehrdienste

\*Kostenloses Logo und Sprache können angepasst werden



# Custom Section

**LOGO** design



**SYSTEM** design



Benutzerdefinierter Abschnitt

Sie können Ihren exklusiven Logo-Bildschirm ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen





# Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



14 Jahre Hersteller mit reicher Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsmaschinen!

13 Jahre Alibaba-Goldlieferant

CE-Zertifikate genehmigt TÜV-Zertifikate genehmigt

Persönliche Maßanfertigung und OEM

### Produktverpackung

Die Aluminium-Box-Verpackungsmaschine ist robust und langlebig und verfügt über einen Sicherheitsschutz, damit Ihre Maschine sicher nach Hause kommt!

# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,