



# DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal  
One minute cooling -21°C



## Large Spot Size

### Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2\*3.5cm<sup>2</sup>, for faster treatments and better patient experience.



## TEC Plus

### Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

## Handhaben

\*Importierter Goldlaserbarren, Schüsse bis zu 40 Millionen

\*10 bar 1000 W, 12 bar 1200 W und 16 bar 1600 W Hochleistungsoptionen

\*Spotgröße 12\*20mm, 15\*25mm, 12\*38mm als Option

\*450-g-Griff, geringes Gewicht, kostenlose Schnellrutschbehandlung

\*Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung


# Handle Details

Three Wavelengths Work Together




**12\*20mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



**12\*35mm**

755nm Laser  
808nm Laser  
1064nm Laser



## Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

Alex 755 nm für helle Haut


Speed-Diode 808 nm für gelbe Haut

Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut

# Working Principle

**Triple wavelength** laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

**Behandlungseffekt**



### **Maschinenprogramm**

1. 12,4 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)