



D10

Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types



DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

Über das Haarentfernungsgerät D10

- * USA oder Deutschland importierten Laserbarren 8—12bar.
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden

Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



Dreifache Wellenlänge im Lieferumfang enthalten: 755 nm, 808 nm, 1064 nm

755 nm, geeignet für die Haarentfernung auf heller Haut.

808 nm geeignet für die neutrale Hauthaarentfernung.

1064 nm, geeignet für die Haarentfernung schwarzer Haut.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



- 1) Große Größe: gebrauchter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Drei Arten von Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.



Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Für weitere Details wenden Sie sich bitte an uns!
24 Stunden online!**